

UC-17P1N1290DU - Connettore per giunti



1606495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606495>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per giunti, serie: UC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, codifica: N

Dati commerciali

Codice articolo	1606495
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAIG
Codice prodotto	ABRAIG
GTIN	4046356259910
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,451 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	97,451 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

UC-17P1N1290DU - Connettore per giunti



1606495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606495>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	17
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1)	17
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1)	1 mm
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 1)	0,08 mm ²
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 1)	1 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	GD-Zn
Grado di protezione (inserito)	IP67

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 14,5 mm
Materiale guarnizione	NBR

UC-17P1N1290DU - Connettore per giunti


1606495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606495>




Disegni

Disegno schema



Pinning

Disegno schema



Pinning


UC-17P1N1290DU - Connettore per giunti

1606495


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606495>



Disegno schema



Disegno quotato



UC-17P1N1290DU - Connettore per giunti



1606495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606495>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-17P1N1290DU - Connettore per giunti



1606495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606495>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0aba7403-e48c-42a4-9952-8052b1418c73

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com