

RC-09S1N8L0000 - Inserto contatti



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607004>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Dati commerciali

Codice articolo	1607004
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRADN
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356211239
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

RC-09S1N8L0000 - Inserto contatti



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607004>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	8+1
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	2 mm
Sezione min.	1 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
Corrente nominale I _N	20 A
Tensione nominale U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	0,56 mm ²
Corrente nominale I _N	8 A
Tensione nominale U _N	48 V AC
	74 V DC

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PA 6.6
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Ni/Au

Connettori

RC-09S1N8L0000 - Inserto contatti



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607004>

Senso di rotazione

standard

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra

50

RC-09S1N8L0000 - Inserto contatti

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607004>




Disegni


Disegno schema



Disegno schema



Disegno schema



RC-09S1N8L0000 - Inserto contatti



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607004>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607004>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: Non pertinente)
---	------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com