

RF-12S1S8AWQ00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607839>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Feedback, segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, 4x Ø 2,7 mm, schermato: sì, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF

Dati commerciali

Codice articolo	1607839
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFL
Codice prodotto	ABRAFL
GTIN	4046356268691
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.

RF-12S1S8AWQ00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607839>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	RF
Applicazione	Feedback, segnale
	Segnale
Numero di poli	12
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Codifica	S
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	150 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina

Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

RF-12S1S8AWQ00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607839>

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m


RF-12S1S8AWQ00 - Connettore per apparecchi anteriore

1607839


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607839>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato




RF-12S1S8AWQ00 - Connettore per apparecchi anteriore

1607839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607839>

Disegno schema



RF-12S1S8AWQ00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607839

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607839>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com