

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Telaio di montaggio



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608252>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso MSTB, IP 67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, con inserto portacontatti integrato per connessione c.s., connessione a molla 400 V, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1608252
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNHBB
Codice prodotto	ABNOJA
GTIN	4046356160056
Peso per pezzo (confezione inclusa)	63,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	61,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Telaio di montaggio



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608252>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Freenet
Tipo	SCRJ
Numero di poli	5
Esecuzione	maschio

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche


Tensione di dimensionamento (III/3)	400 V
Corrente nominale	16 A (a 20 °C)

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a molla
--------------	---------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	36,2 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza	41,9 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale della guarnizione	NBR
Materiale custodia	Plastica
Materiale superficie custodia	nichelato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Telaio di montaggio



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608252>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------


VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Telaio di montaggio

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608252>


Disegni

Disegno quotato



Telaio da incasso MSTB Push-Pull

Disegno quotato



Dima di foratura:

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Telaio di montaggio



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608252>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0

EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Telaio di montaggio



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com