

RF-06F1N1280DU - Connettore per cavi



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617334>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per cavi, dritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 6, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Attacco a saldare, serie: RF

Dati commerciali

Codice articolo	1617334
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRECA
Codice prodotto	ABRAGA
GTIN	4046356600057
Peso per pezzo (confezione inclusa)	101 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1617334

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617334>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Serie	RF
Applicazione	Segnale
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	6
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Metallo

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare
--------------	-------------------

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	2 mm
Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
Tensione nominale U _N	48 V AC 74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 13,2 mm
-----------------------------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

RF-06F1N1280DU - Connettore per cavi



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617334>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

RF-06F1N1280DU - Connettore per cavi


1617334

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617334>



Disegni

Disegno quotato



RF-06F1N1280DU

RF-06F1N1280DU - Connettore per cavi



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617334>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121413
-------------	----------

RF-06F1N1280DU - Connettore per cavi



1617334

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617334>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com