

# HC-KDT 13-14 - Passacavi

1644135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644135>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passacavi, per diametro conduttori da 13-14 mm, a partire da 10 mm è possibile utilizzare in aggiunta al fermacavo una fascetta fermacavi

## Dati commerciali

Codice articolo	1644135
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AZA
Codice prodotto	AF7AZA
GTIN	4017918895990
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,26 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Indicazioni materiale

Materiale	gomma termoplastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	13 mm ... 14 mm
-----------------------------	-----------------

### Caratteristiche

Campo tenuta cavi	13,00 mm ... 14,00 mm
Versione, Isolatore per cavi	aperto

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

# HC-KDT 13-14 - Passacavi


1644135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644135>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-KDT 13-14 - Passacavi

1644135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1644135>



## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121448
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---