

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645846



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura:  $M20 \times 1,5$ , colore: argento



### Dati commerciali

Codice articolo	1645846
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918951092
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,708 g
Numero tariffa doganale	74153300
Paese di origine	DE



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645846



### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

	Tipo di prodotto	Tappo a vite
Da	ati di collegamento	
	Coppia di serraggio	5 Nm

#### Dimensioni

Disegno quotato	0 22 d
Lunghezza	9 mm
Lunghezza della filettatura	6 mm
Lunghezza senza filettatura	3 mm
Diametro	20 mm
Diametro filettatura	20 mm
Apertura chiave dadi	22 mm
Misura angolare esagonale	24 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M20 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

#### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

#### Cavo / linea

Assenza di alogeni	no
7 loochiza di diogeni	110

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C 80 °C


1645846

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645846



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645846



## Classifiche

### **ECLASS**

UNSPSC 21.0

	ECLASS-13.0	23111190
	ECLASS-15.0	23111190
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000032
UN	ISPSC	

31261500



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645846



## Environmental product compliance

#### EU RoHS

LO NOTIO	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

3e3a4946-cc6a-49b3-ba17-ed88029a89a7

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com

SCIP