

# HC-M-KV-Z-M32 - Pressacavi



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646162>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in metallo con fascetta fermacavo, lungh. filettatura: 8 mm, campo di tenuta: 18 - 27 mm, campo di connessione: 19 - 30 mm, SW 40, conness. a vite: M32



## Dati commerciali

Codice articolo	1646162
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DFX
Codice prodotto	AF7DFX
GTIN	4017918941307
Peso per pezzo (confezione inclusa)	153,09 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	150,35 g
Numero tariffa doganale	74153300
Paese di origine	DE

1646162


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646162>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	Standard
Numero dei conduttori	1
Produttore	wafi
Schermato	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	43 mm
Lunghezza della filettatura	8 mm
Lunghezza senza filettatura	35 mm
Diametro	32 mm
Diametro filettatura	32 mm
Apertura chiave dadi	42 mm
Apertura chiave perno	40 mm
Vano di connessione della fascetta fermacavo	19,00 mm ... 27,00 mm
Misura angolare esagonale	47 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M32 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	18 Nm (Perno)
	12 Nm (Dado per raccordi)

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	perbunan
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	18 mm ... 27 mm
Assenza di alogeni	no

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

# HC-M-KV-Z-M32 - Pressacavi



1646162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646162>

Temperatura ambiente (esercizio)

-20 °C ... 80 °C (statico)


# HC-M-KV-Z-M32 - Pressacavi

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646162>



## Disegni



Disegno quotato

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646162>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0c3fd652-25ee-4cb6-b2a7-bf3e529eb0cb

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,557 kg CO2e
---------	---------------