

# VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-2 - Cavi in fibra ottica



1654413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654413>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra di vetro multimode 50/125  $\mu\text{m}$ , SC-RJ/IP 20 su SC-Duplex/IP 20, per la posa all'interno di quadri elettrici, lunghezza: 2 m

## Dati commerciali

Codice articolo	1654413
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIBC
Codice prodotto	ABNIBC
GTIN	4017918970697
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	50,6 g
Numero tariffa doganale	85447000
Paese di origine	Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.

1654413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654413>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Numero di poli	2

### Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet
---------------------------	----------

### Caratteristiche elettriche

Attenuazione	≤ 0,5 dB
--------------	----------

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PBT
Guaina esterna, materiale	LSZH

### Connettori

#### Connessione 1

Tipo	Maschio diritto SC-RJ
Grado di protezione	IP20

#### Connessione 2

Tipo	Maschio diritto SC Duplex
Grado di protezione	IP20

### Cavo / linea

Lunghezza cavo	2,00 m
Tipo di cavo	Cavo breakout
Tipo di segnale/categoria	Ethernet
Guaina esterna, materiale	LSZH
Guaina esterna, colore	arancione
Raggio di piegatura minimo, posa fissa	60 mm
Raggio di piegatura minimo, posa mobile	60 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 70 °C

#### Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Tipo di fibra	GOF
Mezzo trasmissivo	FO

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20

# VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-2 - Cavi in fibra ottica



1654413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654413>

Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)


-5 °C ... 70 °C

1654413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654413>


## Disegni

Disegno quotato



Connettori SC-RJ, IP20

Disegno quotato



Connettore SC-Duplex IP20

1654413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654413>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)