

# VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655247>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, per 44 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-25-...



## I vantaggi

- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

## Dati commerciali

Codice articolo	1655247
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNADB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4046356029186
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,11 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655247>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Applicazione	multipolare
Tipo	D-SUB
Numero di poli	44
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Esecuzione	Connettore femmina
Schermato	sì

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche


Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	3 A (a 20 °C)
Tensione di prova	1000 V
Mezzo trasmissivo	Rame

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	16 mm
Altezza	12,93 mm
Lunghezza	53,42 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale superficie contatti	Oro

# VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655247>

Materiale inserto portacontatti
---------------------------------

Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro
--

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra
------------------

≥ 500
-------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione
---------------------

IP20
------

Temperatura ambiente (esercizio)
----------------------------------

-55 °C ... 115 °C
-------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio
-------------------


Montaggio a vite
------------------

# VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB

1655247

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655247>

## Disegni



Inserto portacontatti D-SUB

# VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655247>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440214

### ETIM

ETIM 9.0

EC001132

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655247>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)