

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Cavo di collegamento LWL



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657106>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra polimerica 980/1000 μm , SC-RJ/IP20 su FSMA/IP20, per la posa all'interno di quadri elettrici, cavo adatto all'impiego esterno con protezione UV, lunghezza: 1 m

Dati commerciali

Codice articolo	1657106
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNACD
Codice prodotto	ABNIBA
GTIN	4046356100168
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	35,9 g
Numero tariffa doganale	85447000
Paese di origine	DE

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Cavo di collegamento LWL



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657106>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ conforme a DIN EN 50377-6-1
Numero degli slot	2

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	< 1,7 dB (a 660 nm)
Mezzo trasmissivo	FO

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PBT/argentone
Guaina esterna, materiale	PE

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	POF SC-RJ
--------------	-----------

Connessione conduttori

Collegamento	POF SC-RJ
--------------	-----------

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto SC-RJ
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto FSMA
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Tipo di cavo	Cavo in fibra polimerica (980 / 1000 µm)
Tipo di cavo	Cavo breakout
Guaina esterna, materiale	PE
Guaina esterna, colore	nero

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Cavo di collegamento LWL



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657106>

Raggio di piegatura minimo, posa fissa	30 mm
Raggio di piegatura minimo, posa mobile	30 mm

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	Fibra polimerica, 980/1000 µm
Tipo di fibra	Fibra POF A4A
Mezzo trasmissivo	FO

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C


VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Cavo di collegamento LWL

1657106

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657106>


Disegni

Disegno quotato



Connettori SC-RJ, IP20

Disegno schema



Pinning connettore SCRJ

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Cavo di collegamento LWL



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657106>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121607
-------------	----------

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Cavo di collegamento LWL



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657106>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com