

CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Spina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 3 mm² ... 3 mm², AWG 12

Dati commerciali

Codice articolo	1663624
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7AID
Codice prodotto	AF7AID
Pagina del catalogo	Pagina 509 (C-2-2019)
GTIN	4017918123437
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,328 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,328 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>

Dati tecnici

Note

Note generali	per HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... e portacontatti HC-HV
---------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-COM
Esecuzione	Contatto singolo maschio
Tipo contatto	tornito


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	3 mm ² ... 3 mm ²
Sezione di collegamento AWG	12
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	7,5 mm (9,5 mm con HC-M-HV...)
Sezione conduttore flessibile	3 mm ² ... 3 mm ²

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	argentato

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	4,5 mm
Altezza	4,5 mm
Profondità	25 mm

CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	2,5 mm
-------------------	--------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>

Disegni



Disegno quotato

CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440204

ETIM

ETIM 9.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663624>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com