

SACB-4/ 4-L-SC - Scatola di distribuzione



1671221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671221>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione a molla 180°, schermatura: no

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
- Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo

Dati commerciali

Codice articolo	1671221
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	02
Codice prodotto	AF3CBC
GTIN	4017918135072
Peso per pezzo (confezione inclusa)	102 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	98,73 g
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Numero di poli	4
Numero degli slot	4
Codifica	A
LED	sì

Caratteristiche del sistema

Diagnostica locale

Funzione controllata	Tensione di alimentazione per modulo
rappresentazione visiva	LED verde

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Diagnostica locale	Tensione di alimentazione per modulo LED verde
	Segnalazione stato I/O LED giallo
Tensione nominale U_N	24 V DC
Corrente di dimensionamento totale	12 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12
Sezione di collegamento Linea segnale flessibile	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile	26 ... 17
Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale	10 mm
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm
Coppia di serraggio dadi	2,5 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	1-4 / 1 (+ 24 V) = U_N
	1-4 / 3 (0 V) = 0 V
	1-4 / 5 (PE) = PE

SACB-4/ 4-L-SC - Scatola di distribuzione


1671221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671221>

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì
----------------------------------	----

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	54 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza	117 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccia filettata	PA
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale contatti lato cavo di uscita	CuZn
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	PA 6.6 V0
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	NiSn

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6,5 mm ... 9,5 mm
Collegamento	Connessione a molla

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 75 °C

SACB-4/ 4-L-SC - Scatola di distribuzione

1671221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671221>

Disegni




SACB-4/ 4-L-SC - Scatola di distribuzione

1671221


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671221>

Disegno schema



Punto di connessione femmina M12, 4 poli

Schema di collegamento



SACB-4/ 4-L-SC - Scatola di distribuzione



1671221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671221>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

SACB-4/ 4-L-SC - Scatola di distribuzione



1671221

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1671221>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com