

HC-DR-PG21 - Guarnizione



1686591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686591>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guarnizione ad intaglio / 2 anelli serracavi, per ghiera di serraggio, tipo Pg21

Dati commerciali

Codice articolo	1686591
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DFX
Codice prodotto	AF7DFX
GTIN	4017918189815
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,02 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,38 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE

HC-DR-PG21 - Guarnizione

1686591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686591>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guarnizione
Connessione a vite Pg	Pg21

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione Guarnizione cavo	perbunan
--	----------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 19 mm
-----------------------------	-----------------

Caratteristiche

Campo tenuta cavi	10,00 mm ... 19,00 mm
-------------------	-----------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---