

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Custodia



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771969>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia a zoccolo, con bloccaggio trasversale, altezza 67 mm, con attacco a vite, 1x Pg21



Dati commerciali

Codice articolo	1771969
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918036645
Peso per pezzo (confezione inclusa)	424,33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	424,33 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Custodia



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771969>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti contatti HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	67 mm
Lunghezza	144 mm
Apertura chiave dadi	28 mm

Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Coperchio di protezione materiale	PA
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg21
Tipo di bloccaggio	Staffa

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	10 mm ... 19 mm
-------------------------------------	-----------------

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Custodia



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771969>

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	10 mm ... 19 mm
-----------------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Custodia


1771969

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771969>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1771969

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1771969>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---