

FLRP/ICV 80 - Materiale per montaggio



1808353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1808353>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coppia di guide da inserire nella scanalatura dell'ICV/ ...G, altezza: 86 mm, diametro foro: 3,4 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1808353
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AARZZA
Codice prodotto	AARZZA
GTIN	4017918047023
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,89 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

FLRP/ICV 80 - Materiale per montaggio



1808353


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1808353>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Famiglia di prodotti	Accessori
Numero di poli	1
Passo	0 mm

Dimensioni


Disegno quotato	
Passo	-

Indicazioni materiale


Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
-------------------	------------------

Disegni


Disegno quotato




Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Dima di forat./geometria di pad di saldat.



1808353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1808353>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-15.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---