

CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885004>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto femmina in fibra ottica POF, tornito, per inserto portacontatti (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) dei contatti CK1,6-ED...

Dati commerciali

Codice articolo	1885004
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7AIC
Codice prodotto	AF7AIC
Pagina del catalogo	Pagina 668 (C-2-2019)
GTIN	4017918172763
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,886 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,886 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885004>

Dati tecnici

Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-M-12..., HC-M-17..., HC-DD...-I-CT...
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto in fibra ottica
Esecuzione	Contatto singolo femmina
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1,6 mm
-------------------	--------

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Argentone
--------------------	-----------

Cavo / linea

Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	14 mm (dopo la lucidatura)
--	----------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885004>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885004>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885004>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885004>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440204

ETIM

ETIM 9.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885004>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com