

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE - Adattatore frontale



2318017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2318017>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatori di messa in servizio per l'estensione del cablaggio di campo S5-135 esistente. Collegamento di tutte le connessioni S5-135 (da 1 a 42, 42 poli) su estremità cavo libera.

Dati commerciali

Codice articolo	2318017
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK233S
Codice prodotto	DK233S
Pagina del catalogo	Pagina 539 (C-5-2019)
GTIN	4046356292955
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.668 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.668 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC/DC)	≤ 250 V AC/DC
Corrente (per conduttore)	≤ 6 A
Tensione di isolamento nominale	260 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,3 kV (Isolamento funzionale)

Controllore supportato SIEMENS S5-135 U

Scheda I/O adatta	6ES5 ...
-------------------	----------

Dati di collegamento

Livello di controllo

Collegamento	Connettore maschio SIEMENS S5-135 U
--------------	-------------------------------------

Livello di campo

Collegamento	Fili singoli
Numero collegamenti	42
Numero di poli	1

Cavo / linea

Numero di poli	46
Schermato	no
Tipo di conduttore	Cavo intestato
Linea segnale AWG	21
Sezione del conduttore	46x 0,75 mm ²
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE - Adattatore frontale



2318017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2318017>

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaggio


Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Schema di collegamento



FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE - Adattatore frontale



2318017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2318017>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27242292

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151601

2318017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2318017>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com