

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adattatore frontale



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2321952>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VARIOFACE, per moduli esenti da guasti 6ES7 326-2BF01-0AB0 di SIMATIC® S7-300 (connettore FLK da 50 poli)

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2321952 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK231S |
| Codice prodotto | DK231S |
| GTIN | 4046356428408 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 59 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
|------------------|---------------------|

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per conduttore) | ≤ 2 A |
| Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 8 A (in caso di alimentazione attraverso alimentazione esterna ponticellata) |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |

Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M

| | |
|-------------------|--------------------|
| Scheda I/O adatta | 6ES7326-2BF01-0AB0 |
| | 6ES7326-2BF10-0AB0 |

Dati di collegamento

Livello di campo

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Passo | 2,54 mm |

Alimentazione

| | |
|-------------------------------|--|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,4 mm ² ... 1 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |

Dimensioni

Dimensioni articolo

| | |
|------------|-----------|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 115,09 mm |
| Profondità | 29,82 mm |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adattatore frontale



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2321952>

| | |
|---|------------------|
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

Normative e prescrizioni

| | |
|--------------------|--------------|
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |

Montaggio

| | |
|----------------------------|----------|
| Posizione di installazione | a scelta |
|----------------------------|----------|

Note

| | |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | L'installazione, applicazione o uso dei prodotti sono riservati esclusivamente al personale qualificato. Dovrà essere garantito il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza, incluse tutte le leggi, disposizioni e normative applicabili. |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adattatore frontale




2321952

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2321952>

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM 50-PA/DO326/S7-300

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adattatore frontale



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2321952>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
|-------------|----------|

2321952

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2321952>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com