

FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VARIOFACE, per Honeywell C300, Series C I/O, collegamento max. 1x 16 canali. (connettore FLK da 50 poli)

Dati commerciali

Codice articolo	2322016
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK231H
Codice prodotto	DK231H
GTIN	4046356448260
Peso per pezzo (confezione inclusa)	100 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio max. ammissibile	< 50 V AC 60 V DC
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore) 4 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Scheda I/O adatta	TDIL01 (non-redundant) TDOB01 (non-redundant)
-------------------	--

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Passo	2,54 mm

Alimentazione

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
--------------------	-----------

FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>

	DIN EN 50178
--	--------------

Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale




2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM 50-PA-HW/C300

FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale

2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27242292

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---