

# FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VARIOFACE, per Honeywell C300, Series C I/O, collegamento max. 1x 16 canali. (connettore FLK da 50 poli)

## Dati commerciali

Codice articolo	2322016
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK231H
Codice prodotto	DK231H
GTIN	4046356448260
Peso per pezzo (confezione inclusa)	100 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

### Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio max. ammissibile	< 50 V AC 60 V DC
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore) 4 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Scheda I/O adatta	TDIL01 (non-redundant) TDOB01 (non-redundant)
-------------------	--

### Dati di collegamento

#### Livello di campo

Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Passo	2,54 mm

#### Alimentazione

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

### Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
--------------------	-----------

# FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>

	DIN EN 50178
--	--------------

## Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

## Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

# FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale




2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>

## Disegni

### Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM 50-PA-HW/C300

# FLKM 50-PA-HW/C300 - Adattatore frontale

2322016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322016>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---