

FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Giunto per fibra ottica




2700313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700313>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Giunto, LC/LC, utilizzabile per fibre in vetro Singlemode



Dati commerciali

Codice articolo	2700313
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIDA
Codice prodotto	ABNIDA
GTIN	4046356543019
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	BG

FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Giunto per fibra ottica



2700313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700313>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Applicazione	Giunto per fibra ottica
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	LC-Duplex
Numero degli slot	1

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet
---------------------------	----------

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	1,25 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	blu
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Materiale custodia	PBT

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Tipo di segnale/categoria	Ethernet

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Tipo di fibra	Fibre di vetro singlemode
Attenuazione	≤ 0,2 dB

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C

FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Giunto per fibra ottica



2700313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700313>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (posa)	-40 °C ... 85 °C

FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Giunto per fibra ottica



2700313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700313>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FL SM PATCH COUPLER LC-LC - Giunto per fibra ottica



2700313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700313>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com