

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Cassette di distribuz.



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di scatole di comando per una struttura robusta dei sistemi radio per applicazioni industriali, incl. tre antenne omnidirezionali direttamente avvitabili 2,4 / 5 GHz, IP66, con guida di supporto, spine e connessioni a vite, con alimentatore 100 V ... 240 V, senza dispositivi

Dati commerciali

Codice articolo	2701439
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN2WZ
Codice prodotto	DNN2WZ
GTIN	4046356752190
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.083,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.043,2 g
Numero tariffa doganale	85177100
Paese di origine	DE

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Cassette di distribuz.

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

Set composto da

ANT-OMNI-2459-02 - Antenna

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701408>



Antenna omnidirezionale per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 2,5 dBi / 5 dBi, grado di protezione: IP68, connessione: N (maschio)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo coassiale

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701402>



Cavo d'antenna per passacavo per quadro elettrico, diametro esterno: 3,2 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, N (femmina) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 0,5 m, disponibile articolo successivo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340129

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - Alimentatore

2868596

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2868596>




Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida DIN e montaggio diretto, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 0,5 A

PT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante

3209578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3209578>



Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Cassette di distribuz.


2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

PT 2,5-QUATTRO BU - Morsetto passante

3209581

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3209581>




Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

PT 2,5-QUATTRO-PE - Morsetti comp. per conduttori terra

3209594

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3209594>



Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Cassette di distribuz.



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656725>



Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Cassette di distribuz.



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cassette di distribuz.
------------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	174 mm
Altezza	254 mm
Profondità	137 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PC
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Cassette di distribuz.



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	aa51d031-266c-49db-b8fe-f73e95c32d79

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com