

WP 07T/XC - Pannello web

2701556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701556>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pannello web, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, senza sistema bus.

I vantaggi

- Elevata resistenza all'abrasione della parte frontale
- Elevata compatibilità chimica (touch in vetro)
- Grado di protezione elevato: IP67 (frontale)
- Resistenza ai raggi UV
- Range di temperatura esteso da -20 °C ... +70 °C
- Display leggibile al sole
- Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC
- Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
- Tempi di messa in servizio brevi
- Lato anteriore neutro
- Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta

Dati commerciali

Codice articolo	2701556
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DRCACD
GTIN	4046356784665
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.000 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.000 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dispositivo di gestione
------------------	-------------------------

Dati computer

Processore	Arm9™, 184 MHz
Sistema operativo	Windows® CE 5.0
RAM	128 MB SDRAM
Memoria dati	Flash, 64 MB

Display

Tipo di display	17.8 cm / 7"-TFT
Leggibilità alla luce del sole	sì
Risoluzione monitor	800 x 480 Pixel (WVGA)
Tecnologia touch	Touch screen industriale resistivo
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	350 cd/m ² tipico (regolabile)
MTBF	40000 h
Gamma di colori	65536 colori

Interfacce

Interfacce	2x USB Host 2.0
Rete	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema bus	senza sistema bus

Caratteristiche del sistema

Software utente	MicroBrowser
-----------------	--------------

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Alimentatore	24 V DC ±20 %
--------------	---------------

Alimentazione

Potenza assorbita	6 W
-------------------	-----

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio frontale
-------------------	--------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (di fronte), IP20 (sul retro)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 80 °C

2701556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701556>

Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 85 % (senza condensa) sul lato anteriore; senza condensa
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	20 % ... 85 % (senza condensa) 5 % ... 95 % (sul lato anteriore; senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Dimensioni

Larghezza	234 mm
Altezza	173 mm
Profondità	47 mm

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	234 mm / 173 mm / 5 mm (Dimensioni frontale)
----------------------------------	--

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	200 mm / 140 mm / 42 mm (Sezione di montaggio)
--------------------------------	--

WP 07T/XC - Pannello web

2701556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701556>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com