NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Terminale di comando

2701945

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701945

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Interfaccia per il comando remoto di controller Nanoline e ILC 1... . L'interfaccia RS-232 permette il montaggio a una distanza fino a 15 m.

Descrizione del prodotto

Interfaccia utente per controllore Nanoline. Indicatore a 20 cifre e 8 righe retroilluminato con informazioni di funzionamento e regolazione per l'utente. Immissione e selezione dati nel controllo open loop tramite tasti numerici e di direzione. Montaggio remoto

I vantaggi

- I tasti numerici (0 - 9), di direzione (verso l'alto, verso il basso, a sinistra, a destra) e di immissione consentono all'utente di inserire messaggi propri
- Mostra all'utente messaggi con richiesta di inserimento dati
- Questa funzionalità hot-swap permette l'impiego come Service-Tool e per la sicurezza
- Permette l'accesso per visualizzare tutti i punti I/O, i registri, gli indicatori, i timer, i contatori e gli indicatori di programma e di sistema

Dati commerciali

Codice articolo	2701945
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRACAF
Codice prodotto	DRACAF
GTIN	4046356949507
Peso per pezzo (confezione inclusa)	471,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	461 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	IN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Unità di comando

Display

Tipo di display	Display LCD retroilluminato, monocromatico, 4 righe da 20 caratteri oppure 2 righe da 10 caratteri

Caratteristiche del sistema

Requisiti di sistema

Utensile per engineering	nanoNavigator

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	10,8 V DC ... 26,4 V DC
Collegamento alimentazione	3 poli Combicon
Max. corrente assorbita	40 mA (24 V DC)
	75 mA (12 V DC)
Corrente assorbita tipica	38 mA (24 V DC)
	71 mA (12 V DC)

Interfacce

Dispositivo di gestione

Collegamento	Connettore D-SUB a 9 poli
Lunghezza di trasmissione	max. 15 m

Dimensioni

Larghezza	128 mm
Altezza	102 mm
Profondità	44,5 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	119 mm / 93 mm / (Sezione di montaggio)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 60 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su pannello

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216

ETIM

ETIM 9.0	EC001417

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com