

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715209



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,75 mm

#### Dati commerciali

Codice articolo	2715209
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2112
Codice prodotto	BG2112
GTIN	4017918061388
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,51 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,19 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715209



### Dati tecnici

N I	_ 1	_
1/1	$^{T}$	_

	Note generali	siglabile con CMS
Ca	ratteristiche articolo	
	Tipo di prodotto	Segnamorsetti non siglati
	Passo	5,8 mm
S	Siglatura	
	Numero dei cartellini singoli	10
	Numero di cartellini per riga	10

#### Dimensioni

Numero strisce di siglatura

Larghezza	5,75 mm
Altezza	10,5 mm
Profondità	4,2 mm
Passo	5,8 mm
Campo di testo	

10

Larghezza del campo di testo	5,75 mm
Altezza del campo di testo	10,5 mm

#### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)

### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Resistenza allo strofinamento delle scritte	
Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C

50 %

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)



2715209

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715209


	DIN VDE 0611
Montaggio	
Tipo di montaggio	bloccaggio



2715209

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715209

### Disegni





2715209

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715209

### Classifiche

#### **ECLASS**

	ECLASS-13.0	27281101
	ECLASS-15.0	27281101
ΕΊ	ГІМ	
	ETIM 9.0	EC000761
U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	39131500



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715209



### Environmental product compliance

#### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.0 Cambiamento climatico	
CO2e kg	0,011 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com