

EG 45-GMFP/PC GY - Base custodia



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento base della custodia con piedino di fissaggio in metallo e apertura di prova con piastra laterale

I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali


Codice articolo	2735386
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918572167
Peso per pezzo (confezione inclusa)	60,77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	60 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Base della custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...G
Tipo	Base custodia con apertura di prova con piastra laterale, per permettere il completamento del modulo della copertura della custodia
Numero di poli	16
Numero di poli max.	0)
Esecuzione	Base custodia con piedino di fissaggio in metallo e apertura di prova con piastra laterale
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio finestra (RAL 7040)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

EG 45-GMFP/PC GY - Base custodia

2735386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>



Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

EG 45-GMFP/PC GY - Base custodia



2735386


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>




Disegni

Disegno quotato






Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani



Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione




Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione


EG 45-GMFP/PC GY - Base custodia

2735386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>



Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione




Vale per c.s. 13

EG 45-GMFP/PC GY - Base custodia

2735386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>



Vale per c.s. 14

EG 45-GMFP/PC GY - Base custodia



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

EG 45-GMFP/PC GY - Base custodia



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735386>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---