

EG 45-G/ABS GN - Base custodia



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia, Base della custodia con piedino di fissaggio, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45 mm, altezza: 75 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali


Codice articolo	2764140
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
Pagina del catalogo	Pagina 719 (C-1-2013)
GTIN	4017918065850
Peso per pezzo (confezione inclusa)	54,73 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	53,19 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Base della custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...G
Tipo	Base custodia chiusa
Numero di poli	16
Numero di poli max.	0)
Esecuzione	Base della custodia con piedino di fissaggio
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale custodia	ABS
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 80 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

EG 45-G/ABS GN - Base custodia

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>



Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


EG 45-G/ABS GN - Base custodia


2764140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>



Disegni






Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani


EG 45-G/ABS GN - Base custodia

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>



Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione




Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione


EG 45-G/ABS GN - Base custodia

2764140


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>



Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione



Vale per c.s. 13



Vale per c.s. 14

EG 45-G/ABS GN - Base custodia

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

EG 45-G/ABS GN - Base custodia



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764140>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,102 kg CO2e
---------	---------------