

EG 45-A/PC GN - Parte superiore custodia



2764878

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764878>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Copertura della custodia per connessione su entrambi i lati



I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali

Codice articolo	2764878
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918119676
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,91 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,1 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

EG 45-A/PC GN - Parte superiore custodia

2764878


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764878>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...A
Numero di poli	16
Esecuzione	Copertura per collegamento su due lati
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------


EG 45-A/PC GN - Parte superiore custodia


2764878

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764878>




Disegni







Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani




Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione




Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione



Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione



Vale per c.s. 13



Vale per c.s. 14

EG 45-A/PC GN - Parte superiore custodia



2764878

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764878>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764878>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

EG 45-A/PC GN - Parte superiore custodia



2764878

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764878>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---