

EG 90-GMFP/PC GN - Custodie per l'elettronica



2764962

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764962>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento base della custodia con piedino di fissaggio in metallo e apertura di prova con piastra laterale

Dati commerciali


Codice articolo	2764962
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918132002
Peso per pezzo (confezione inclusa)	104,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	83,498 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Custodia
Tipo	Base custodia con apertura di prova con piastra laterale, per permettere il completamento del modulo della copertura della custodia
Numero di poli	34
Esecuzione	Parte inferiore

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	90 mm
Altezza di installazione	107,5 mm
Altezza NS 35/7,5	107,5 mm
Profondità	75 mm
Lunghezza	75 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


EG 90-GMFP/PC GN - Custodie per l'elettronica


2764962

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764962>




Disegni






Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani



Vale per c.s. 1; 2; 3; 4; 5 e 6, vedere disegno di esplosione




Vale per c.s. 7, 8; 11 e 12, vedere disegno d'esplosione


EG 90-GMFP/PC GN - Custodie per l'elettronica

2764962


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764962>



Vale per c.s. 9 e 10, vedere disegno d'esplosione



Vale per c.s. 13



Vale per c.s. 14

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com