

# PR1-BSC3/2X21 - Prese relè

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Base relè PR1..., per relè di potenza in miniatura a 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido, versione a 1/3 piani, connessione a vite, slot per l'innesto di moduli di ingresso e per la soppressione di disturbi

## I vantaggi

- Serie di base relè per l'equipaggiamento con 1 o 2 relè di scambio o relè a stato solido
- Leva di fissaggio per relè con campo di siglatura e funzione di espulsione
- Moduli di ingresso/antidisturbo a innesto

## Dati commerciali

Codice articolo	2833521
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6312
Codice prodotto	DK6312
GTIN	4017918933777
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,84 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	47,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
------------------	--------------

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	300 V AC/DC
Corrente nominale $I_N$	12 A

### Dati di collegamento

#### Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 conduttori della stessa sezione)

#### Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 conduttori della stessa sezione)

### Dimensioni

Larghezza	16 mm
Altezza	78,5 mm
Profondità Leva di fissaggio	71 mm (EL1-P16) 79 mm (EL1-P25)

### Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

# PR1-BSC3/2X21 - Prese relè



2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

# PR1-BSC3/2X21 - Prese relè

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>



## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)