


PR2-BSC2/4X21 - Prese relè

2833563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833563>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Base relè PR2-B, per relè industriale REL-IR con 2 o 4 contatti di scambio, esecuzione a 2/2 piani, connessione a vite, possibilità di innesto per moduli d'ingresso e antidisturbo, per montaggio su NS 35/7.5

I vantaggi

- Leva di fissaggio per relè con campo di siglatura e funzione di espulsione
- Moduli di ingresso/antidisturbo a innesto

Dati commerciali

Codice articolo	2833563
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6313
Codice prodotto	DK6313
GTIN	4017918933791
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62,96 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
------------------	--------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	300 V AC/DC
Corrente nominale I_N	12 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	26 ... 14 26 ... 16 (2 conduttori della stessa sezione)

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	26 ... 14 26 ... 16 (2 conduttori della stessa sezione)

Dimensioni

Larghezza	27 mm
Altezza	75 mm
Profondità Leva di fissaggio	84 mm (EL2-P35)

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

PR2-BSC2/4X21 - Prese relè



2833563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833563>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C
---	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

PR2-BSC2/4X21 - Prese relè

2833563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833563>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR2-BSC2/4X21 - Prese relè



2833563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833563>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com