PR2-BSP3/4X21 - Prese relè

2833589

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833589

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base relè PR2-B, per relè industriale REL-IR con 2 o 4 contatti di scambio, esecuzione a 1/3 piani, connessione a molla, possibilità di innesto per moduli d’ingresso e antidisturbo, per montaggio su NS 35/7.5

I vantaggi

- Leva di fissaggio per relè con campo di siglatura e funzione di espulsione
- Moduli di ingresso/antidisturbo a innesto

Dati commerciali

Codice articolo	2833589
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6324
Codice prodotto	DK6324
GTIN	4017918933814
Peso per pezzo (confezione inclusa)	99,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	78,04 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relÞ

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	300 V AC/DC
Corrente nominale I_N	10 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	12 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	12 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16

Dimensioni

Larghezza	31 mm
Altezza	95 mm
Profondità Leva di fissaggio	84 mm (EL2-P35)

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com