

LDM-110DC - Modulo a innesto

2833709

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833709>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo a innesto, per montaggio su PR1 e PR2, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: **A1-**, **A2+** (Standard giapponese), tensione d'ingresso: 110 V DC \pm 20%

I vantaggi

- Protezione mediante codifica meccanica contro le inserzioni errate
- Attenuazione della tensione di ritorno induttiva delle bobine

Dati commerciali

Codice articolo	2833709
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6346
Codice prodotto	DK6346
GTIN	4017918933890
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,08 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	IT

LDM-110DC - Modulo a innesto

2833709

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833709>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo a innesto
Famiglia di prodotti	ESSENTIAL edition

Caratteristiche elettriche


Tensione nominale U_N	110 V DC
-------------------------	----------

Dati di ingresso

Range tensione d'ingresso	110 V DC
---------------------------	----------

Disegni

Schema di collegamento



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%