

EG 45-GMF/PC BK - Base custodia



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869090>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 4 mm, altezza: 75 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali


Codice articolo	2869090
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918923372
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,89 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	60 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Base della custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...G
Numero di poli max.	0)
Esecuzione	Base custodia con piedino di fissaggio in metallo
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	4 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

EG 45-GMF/PC BK - Base custodia


2869090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869090>



Disegni

Disegno quotato



EG 45-GMF/PC BK - Base custodia



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869090>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869090>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

EG 45-GMF/PC BK - Base custodia



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869090>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27190601

ETIM

ETIM 9.0

EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

2869090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869090>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,195 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com