

RIF-3-BPT/3X21 - Prese relè



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900938>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base relè RIF-3..., per relè Octal con 3 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d'innesto per modulo d'ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2900938 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK6524 |
| Codice prodotto | DK6524 |
| GTIN | 4046356733052 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 78,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | CN |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|------------------|
| Tipo di prodotto | Zoccolo relè |
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------------|---|
| Tensione nominale U_N | 250 V AC/DC |
| Corrente nominale I_N | max. 12 A (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
| Circuito di protezione | in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati |

Dati di collegamento

| | |
|---------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² |
| | 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda con collare in plastica) |
| | 0,14 mm ² ... 1 mm ² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (rigido) |
| | 26 ... 16 (flessibile) |

Dimensioni

Foro

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Diametro | 3,2 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 103 mm |
| Profondità Leva di fissaggio | 90 mm (con leva di fissaggio) |

Indicazioni materiale

| | |
|---|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |

Omologazioni

Test dei gas tossici

| | |
|-----------|----------------------------|
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| | EN 60068-2-60 |

RIF-3-BPT/3X21 - Prese relè

2900938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900938>



Montaggio

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |

RIF-3-BPT/3X21 - Prese relè



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900938>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900938>

 **CSA**
ID omologazione: 76787

 **UL Recognized**
ID omologazione: FILE E 113228

 **EAC**
ID omologazione: RU D-DE.B*00573/18

DNV
ID omologazione: TAA000018V

RIF-3-BPT/3X21 - Prese relè



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900938>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001456 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%