

# EU5E-SWD-4DX PXC - Modulo di ingresso



2903102

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903102>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo digitale SmartWire-DT™ per la connessione di segnali di ingresso digitali, 4 ingressi (24 V DC, connessione a 3 conduttori).

## Dati commerciali

Codice articolo	2903102
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK7455
Codice prodotto	DK7455
GTIN	4046356709750
Peso per pezzo (confezione inclusa)	113,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	99,99 g
Numero tariffa doganale	85371091
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
------------------	----------------------

### Dati di ingresso

Denominazione ingresso	Ingressi digitali
Numero ingressi	4
Tensione di lavoro di dimensionamento $U_C$	24 V DC
Corrente di lavoro di dimensionamento $I_C$	tip. 4 mA

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 16

### SmartWire™-DT

Collegamento	Connettore maschio
Numero collegamenti	1
Numero di poli	8
Nota	Per connettori SWD4-8SF2-5 PXC SmartWire-DT

### Interfacce

#### Dati: SmartWire™-DT

Velocità dati	125 kBd / 250 kBd
Collegamento	Connettore maschio, 8 poli

### Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	90 mm
Profondità	101 mm

### Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

### Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 50178
--------------------	----------

# EU5E-SWD-4DX PXC - Modulo di ingresso



2903102

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903102>

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

# EU5E-SWD-4DX PXC - Modulo di ingresso



2903102

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903102>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)