

EU5E-SWD-2A2A PXC - Modulo di ingresso/uscita



2903104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903104>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo analogico SmartWire-DT™ per la connessione di segnali di ingresso/uscita analogici, 2 ingressi (0-10 V, 0-20 mA) e 2 uscite (0-10 V, 0-20 mA, configurabili singolarmente).

Dati commerciali

Codice articolo	2903104
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK7455
Codice prodotto	DK7455
GTIN	4046356712675
Peso per pezzo (confezione inclusa)	114,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	114,6 g
Numero tariffa doganale	85371091
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
------------------	----------------------

Dati di ingresso

Denominazione ingresso	Ingressi analogici
Numero ingressi	2

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Collegamento	Connettore maschio
Numero collegamenti	1
Numero di poli	8
Nota	Per connettori SWD4-8SF2-5 PXC SmartWire-DT

Interfacce

Dati: SmartWire™-DT

Velocità dati	125 kBd / 250 kBd
Collegamento	Connettore maschio, 8 poli

Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	90 mm
Profondità	101 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 50178
--------------------	----------

Montaggio

EU5E-SWD-2A2A PXC - Modulo di ingresso/uscita



2903104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903104>

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%