

EU5C-SWD-EIP-MODTCP PXC - Interfaccia dati



2903244

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903244>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Gateway SmartWire-DT™ per la connessione a Ethernet IP o Modbus/TCP, impostazione indirizzo mediante DIP switch o DHCP, connessione di massimo 99 utenze SmartWire-DT™.

Dati commerciali

Codice articolo	2903244
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK7712
Codice prodotto	DK7712
GTIN	4046356728799
Peso per pezzo (confezione inclusa)	226,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	99,99 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Gateway/proxy
------------------	---------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione U_{AUX}	24 V DC -15 % ... +20 %
Corrente nominale I_{AUX}	3 A
Tensione di alimentazione U_{POW}	24 V DC -15 % ... +20 %
Corrente nominale I_{POW}	700 mA

Dati di collegamento

Alimentazione

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Collegamento	Connettore maschio
Numero collegamenti	1
Numero di poli	8
Nota	per spine piatte SmartWire™-DT-DT SWD4-8MF2 PXC

Interfacce

Dati: SmartWire™-DT

Velocità dati	125 kBd / 250 kBd
Collegamento	Connettore maschio, 8 poli

Dati: EtherNet/IP™

Velocità dati	10/100 MBit/s
Collegamento	RJ45

Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	90 mm
Profondità	124 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 50178
--------------------	----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

2903244

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903244>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com