

# UM122-SEFE/L - Elemento laterale

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908773>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento laterale, a sinistra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 122 mm per montaggio su guida NS 32 o NS 35/7.5



## Dati commerciali

Codice articolo	2908773
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918160692
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,37 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,31 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# UM122-SEFE/L - Elemento laterale



2908773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908773>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM122
Esecuzione	Elemento laterale (a sinistra)
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	6,45 mm
Altezza	127,5 mm
Profondità	27,1 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

# UM122-SEFE/L - Elemento laterale



2908773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908773>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908773>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UM122-SEFE/L - Elemento laterale



2908773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908773>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM122-SEFE/L - Elemento laterale



2908773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908773>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)