

EMG 30-SP-10K LIN - Trasmettitore valori nominali

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942124>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Potenziometri per valori di riferimento, resistenza 10 kΩ



I vantaggi

- Riferimento di tensione per l'indicazione di valori nominali in combinazione con potenziometri

Dati commerciali

Codice articolo	2942124
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK1129
Codice prodotto	DK1129
GTIN	4017918080617
Peso per pezzo (confezione inclusa)	53,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	53,65 g
Numero tariffa doganale	85334010
Paese di origine	DE

EMG 30-SP-10K LIN - Trasmettitore valori nominali

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942124>



Dati tecnici

Dati di ingresso

Potenziometro

Valore di resistenza, potenziometro	10 kΩ ±20 %
Linearità	5 % (del fondo scala)
Carico ammesso, potenziometro	0,5 W

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	30 mm
Altezza	75 mm
Profondità	68 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale custodia	Policarbonato PC-F rinforzato con fibre

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 40 °C
----------------------------------	----------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

EMG 30-SP-10K LIN - Trasmettitore valori nominali


2942124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942124>




Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



EMG 30-SP-10K LIN - Trasmettitore valori nominali

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942124>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942124>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SP-10K LIN - Trasmettitore valori nominali

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942124>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-15.0	27371227

ETIM

ETIM 10.0	EC001027
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EMG 30-SP-10K LIN - Trasmettitore valori nominali

2942124

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942124>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 34, 6(c), 7(c)-I
---	------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	08f70c33-3d86-413d-ba1f-a43c10cbc146

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,32 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com