

EMG 30-S2/16A - Modulo di attivazione



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944533>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo interruttore VARIOFACE, con connessione a vite, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5

Dati commerciali

Codice articolo	2944533
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	DK66MY
Codice prodotto	DK66MY
GTIN	4017918278939
Peso per pezzo (confezione inclusa)	75,51 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	74,94 g
Numero tariffa doganale	85365080
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
------------------	-----------------------

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC
Corrente cumulativa massima di tutti i segnali	16 A

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento nominale	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,2 kV (1,2 / 50 μ s)

Dati di collegamento

Attacco COMBICON

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	30 mm
Altezza	77,5 mm
Profondità	60 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Grado di protezione (Luogo di installazione)	\geq IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 45 °C
Posizione elevata	max. 2000 m

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e linee di fuga

EMG 30-S2/16A - Modulo di attivazione



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944533>

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178: 1998-04
--------------------	-----------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

EMG 30-S2/16A - Modulo di attivazione



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944533>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944533>



EAC

ID omologazione: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 30-S2/16A - Modulo di attivazione



2944533

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944533>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4be0dd03-ea9d-4a9e-b95d-11b14fd956ee

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,384 kg CO2e
---------	---------------