

EMG 37-RELS/K2 - Prese relè

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946706>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo relè, con zoccolo a innesto per KAMMRELAIS® grandezza 2, contatto: F 104, 2 contatti di scambio

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2946706 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK6131 |
| GTIN | 4017918082345 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90,86 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 90,86 g |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Zoccolo relP |
|------------------|--------------|

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |

Dati di ingresso

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tensione d'ingresso nominale U_N | 230 V AC |
| | 230 V AC |

Dati di collegamento

Lato di ingresso

| | |
|---------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |

Lato di uscita

| | |
|---------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 37,5 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 82,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante | PC-F |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

EMG 37-RELS/K2 - Prese relè

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946706>



Normative e prescrizioni


| | |
|--------------------|------------------------|
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| | IEC 60664A |
| | DIN VDE 0110 |
| | DIN VDE 0109-11, draft |
| | DIN EN 50178/VDE 0160 |

Montaggio

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |

Disegni

Schema di collegamento



Environmental product compliance

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|