

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - Modulo RC



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2948254>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo di attenuazione, per motori trifase collegati a stella, potenza 7,5 kW



Dati commerciali

Codice articolo	2948254
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK66M3
Codice prodotto	DK66M3
GTIN	4017918083205
Peso per pezzo (confezione inclusa)	68,97 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	58,8 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo a diodi
------------------	----------------

Caratteristiche di isolamento

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Condensatore in combinazione RC	0,47 μ F
Potenza nominale motore	7,5 kW
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensione nominale U_N	500 V AC (morsetto passante / morsetto passante)
Tipo di rete	3 fasi
Tipo di circuito	Circuito a stella
Potenza dissipata	0,5 W
Resistenza in combinazione RC	220 Ω
Tensione di isolamento nominale	300 V

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Larghezza	17,5 mm
Altezza	75 mm
Profondità	100 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

Dati EMC

Direttiva sulla bassa tensione	Conformità alla direttiva NS
--------------------------------	------------------------------

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - Modulo RC

2948254

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2948254>



Normative e prescrizioni


Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
--------------------	--------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Schema di collegamento



EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - Modulo RC



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2948254>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151504
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---