


UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2/G 24 - Prese relè



2955331

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955331>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo universale con zoccolo a innesto Hengstler per relè di sicurezza H...462/2, contatto: 4 contatti in chiusura, 2 in apertura, con LED, diodo di smorzamento e di protezione contro l'inversione di polarità, tensione d'ingresso 24-48 V DC

Dati commerciali

Codice articolo	2955331
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	DNA155
Codice prodotto	DNA155
GTIN	4017918085421
Peso per pezzo (confezione inclusa)	103,76 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	92,916 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
Funzionamento	100 % ED

Caratteristiche elettriche

Circuito di protezione	Diode di smorz., diode contro inv. polarità
------------------------	---------------------------------------------

Dati di ingresso

Range tensione d'ingresso	24 V AC ... 48 V AC
---------------------------	---------------------

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Segnalazione

Segnalazione stato	LED (rosso)
--------------------	-------------

Dimensioni

Larghezza	40 mm
Altezza	111 mm
Profondità	59 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
----------------------------------	------------------

UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2/G 24 - Prese relè



2955331

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955331>

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110
--------------------	--------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Schema di collegamento

