

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959706>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per copertura a U con larghezza di 60 mm.

## Dati commerciali

Codice articolo	2959706
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918100988
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,03 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,1 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959706>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM108
Esecuzione	Elemento laterale (sinistro), esecuzione alta
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale

2959706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959706>

## Disegni



# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959706>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959706>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959706>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959706>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)