

PLC-BSP-230UC/21 - Prese relè

2967183

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2967183>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto base PLC da 6,2 mm con collegamento a molla, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 230 V AC/DC

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2967183 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK6221 |
| Codice prodotto | DK6221 |
| GTIN | 4017918164263 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,755 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,113 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

| | |
|----------|--|
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
|----------|--|

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Zoccolo relP |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Universale |
| Il kit comprende | 2966537 PLC-RSP-230UC/21 2966647 PLC-RSP-230UC/21AU 2967565 PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 2967497 PLC-OSP-230UC/ 24DC/ 2 2967934 PLC-OSP-230UC/230AC/ 1 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Optoaccoppiatore in miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------|---------------------|
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore |
|------------------------|---------------------|

Dati di ingresso

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Tensione d'ingresso nominale U_N | 230 V AC/DC |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore |
| Tensione d'ingresso nominale U_N | 230 V AC/DC |

Dati di uscita

| | |
|---------------------------|---|
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Optoaccoppiatore in miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
|---------------------------|---|

Dati di collegamento

Lato di ingresso

| | |
|---------------------------------|--|
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |

PLC-BSP-230UC/21 - Prese relè



2967183

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2967183>

Lato di uscita

| | |
|---------------------------------|--|
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |

Segnalazione

| | |
|--------------------|-----|
| Segnalazione stato | LED |
|--------------------|-----|

Dimensioni

| | |
|------------|--------|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|---|------------------|
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |

Montaggio

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente) |
| | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |