

PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Scatola di distribuzione



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981884>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Il box sensore PSR-SACB per finecorsa di segur. collega in perfetto stato di sicurezza tecnica fino a 4 finecorsa collegati dotati ciascuno di 1 contatto in apert. e 1 in chius. con una combinaz. di moduli di segur., ad es. PSR-SDC4, lungh.: 10 m

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
- Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice

Dati commerciali

Codice articolo	2981884
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNA222
Codice prodotto	DNA222
GTIN	4046356167987
Peso per pezzo (confezione inclusa)	971,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	908 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Scatola di distribuzione



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981884>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Campo di applicazione	Sicurezza funzionale
Numero di poli	4
Numero degli slot	4
Codifica	A - standard

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Max. corrente consentita	100 mA (per uscita di segnalazione)
Max. corrente cumulativa consentita	100 mA (Uscite di segnalazione)
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento di nominale	50 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento	0,8 kV

Dati di collegamento


Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12
-----------------------------------	------------------------

Segnalazione

Segnalazione stato	LED (giallo)
Indicazione di stato disponibile	sì

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	54 mm
Altezza	82 mm
Profondità	19 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo
--------	--------

PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Scatola di distribuzione



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981884>

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA 6.6
Materiale custodia	PA
Materiale boccola filettata	PA

Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
Tipo di cavo	Cavo di uscita per catena portacavi
Collegamento	Attacco fisso
Diametro esterno	8,2 mm
Sezione del conduttore linea del segnale	6x 0,34 mm ²
Sezione metrica conduttore (Segnale)	0,3 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione conduttore AWG (Segnale)	22 ... 24
Linea segnale AWG	22
Sezione del conduttore alimentazione di tensione	2x 0,75 mm ²
Sezione metrica conduttore (Energia)	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Sezione conduttore AWG (Energia)	24 ... 17
Tensione di alimentazione AWG	18
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 70 °C (in caso di posa fissa) -5 °C ... 70 °C (in caso di posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e linee di fuga

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
--------------------	--------------

Montaggio

Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta


PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Scatola di distribuzione

2981884


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981884>

Disegni

Disegno quotato



Disegno collegamento




PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Scatola di distribuzione

2981884

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981884>

Diagramma a blocchi



PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Scatola di distribuzione



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981884>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0

EC002585

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31251500

PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Scatola di distribuzione



2981884

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981884>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com