

CF FLASH 256MB - Memoria

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988780>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 256 MByte.



Descrizione del prodotto

Memoria di programma e configurazione per salvare applicativi e altri file nel File System del PLC.

Per l'abilitazione di diversi moduli funzionali è a disposizione in alternativa una memoria di programma e configurazione con licenza integrata.

Dati commerciali

Codice articolo	2988780
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRAAZA
Codice prodotto	DRAAZA
GTIN	4046356184984
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15 g
Numero tariffa doganale	85235110
Paese di origine	DE

CF FLASH 256MB - Memoria



2988780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988780>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Memoria di programma/configurazione

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,4 W
--	-------

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 120 mA

Dimensioni

Larghezza	36,4 mm
Altezza	42,8 mm
Profondità	3,3 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

CF FLASH 256MB - Memoria

2988780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988780>



Classifiche

ETIM

ETIM 8.0

EC000192

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32101600

CF FLASH 256MB - Memoria



2988780

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988780>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com