

CF FLASH 256MB APPLIC A - Memoria



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988793>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Memoria di programma e configurazione per l'estensione della memoria flash interna, a innesto, 256 MByte, con chiave di licenza per le librerie di blocchi funzionali. I blocchi funzionali soggetti a licenza sono riportati nella documentazione.

I vantaggi

- Chiave di licenza per libreria blocchi funzionali
- Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
- Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali

Dati commerciali

Codice articolo	2988793
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRAAZA
Codice prodotto	DRAAZA
GTIN	4046356332590
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15 g
Numero tariffa doganale	85235190
Paese di origine	DE

CF FLASH 256MB APPLIC A - Memoria



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988793>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Codice di licenza per applicazioni

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,4 W
--	-------

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 120 mA

Dimensioni

Larghezza	36,4 mm
Altezza	42,8 mm
Profondità	3,3 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

CF FLASH 256MB APPLIC A - Memoria



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988793>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---